

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste för avgradning Rostfri tråd 0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 250X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga, höghållfasta borst av **ståltråd**, **rostfri tråd** eller **slipnylon**. Fästhål 50,8 mm med dubbelt kilspår 13×7. Andra hål kan användas.

Vågformad, höghållfast **rostfri tråd**

**Användningsdata:**

För alla vanliga bordsgradningsmaskiner. Mycket lång brukstid tack vare specialtråd. Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

**OBS!:**

Enbart trådspetsarna ger någon effekt på arbetsstycket. För stor presskraft förbättrar inte resultatet utan ökar i stället den erforderliga drivkraften och minskar borstens livslängd.

**Teknisk beskrivning**

Borstbredd	58 mm
maximalt varvtal:	3600 min <sup>-1</sup>

Borst-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	50 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Borsttjocklek	0,35 mm
Maskin	bordsgradningsmaskin
Produktslag	Rundborste