

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
250X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen). Hål med dubbelt kilspår

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Reducerings-Ø	12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm
Borstlängd H ₁	50 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	80 mm
Borst-Ø D ₁	250 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹
Borstbredd	25 mm

Håldiameter d ₁	50,8 mm
Produktslag	Rundborste