



Fyrkant-insticksnyckel, nyckelvidd: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	623300 14
GTIN	4020772042080
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Härdat skaft; fast monterat T-handtag.
Med **utvändig** fyrkant.

Norm:

DIN 905

Material:

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	120 mm
Drivprofil	4-kantnycklar
nyckelvidd	14 mm
Typ	905-7
tillverkarens beteckning	DIN 905
Norm	DIN 905
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvmejslar

