




Diamant-kapskiva PREMIUM*** kakel, skiv-Ø: 230mm



Beställningsdata

Ordernummer	569750 230
GTIN	9003176396350
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

Kakelkapskiva med genomgående skärkant, skivbredd **1,2 mm**, mycket hög skärkraft, 10 mm beläggningshöjd. Speciellt för kakel/klinker och granitplattor. **Kapskiva** med genomgående skäregg, skivbredd **1,6 mm** (Ø 230), mycket skärduglig, kraft, 10 mm kapningshöjd. Speciellt för kakel/klinker och granitplattor.

Utförande reklamtext:

Diamantkapskivor för **torr och våt kapning**. Hål-Ø 22,23 mm.

Mycket skärglad diamantkapskiva för **kakel och granitplattor**.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Material:

Optimerad för: keramiska plattor, stengods, porslin.

OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Slipbeläggning höjd	10 mm
skivbredd	1,6 mm
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	230 mm
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Form	41
Formbeskrivning	rak
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva