

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 65XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572100 65XM14
GTIN	4017359006573
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.  
Med **invändig gänga M14.**

**Teknisk beskrivning**

Borsttjocklek	0,5 mm
säkerhetsstödring	nej
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	20 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste