

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
300X35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen). Hål med dubbelt kilspår

**Användningsdata:**

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.  
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø uppborrningsbar till	100 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	300 mm
Reducerings-Ø	30 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	60 mm
maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Borstbredd	26 mm

Håldiameter d <sub>1</sub>	50,8 mm
Produktslag	Rundborste