

**Fyrkant-hylsnyckel, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	623200 12
GTIN	4020772041731
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Härdat skaft; fast monterat T-handtag.
Med **invändig** fyrkant.

Norm:

DIN 904

Material:

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	100 mm
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
nyckelvidd	12 mm
Huvud-Ø	24 mm
Typ	904
tillverkarens beteckning	DIN 904
Norm	DIN 904
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	hylsnyckel

