

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 80XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572100 80XM14
GTIN	4017359006467
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.** Med **säkerhetsstödring**, efter borttagning kan ytterligare borsthöjder användas.

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,5 mm
Borst-Ø D ₁	80 mm
Borstlängd H ₁	25 + 15 mm
säkerhetsstödring	ja
maximalt varvtal:	9000 min ⁻¹
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste