


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Växelvirning, rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 115X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppbuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	24 mm
Borst-Ø D ₁	115 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹

antal flätor	20
Borstbredd L ₁	14 mm
Håldiameter d ₁	22 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Produktslag	Rundborste