



U-ringnyckel, nyckelvidd: 21 mm



Beställningsdata

Ordernummer	613700 21
GTIN	4045197159588
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skruvar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 260 mm

maximal käfthöjd h₁: 10 mm

maximal ringhöjd h_{2,max}: 15 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	21 mm
nyckellängd L	260 mm
maximal käfthöjd h ₁	10 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2,max}	15 mm

Ringläge

15 grad