

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:
150X14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570310 150X14
GTIN	4017359153444
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	150 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	30 mm
Borstlängd H ₁	32 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borstbredd	14 mm
Håldiameter d ₁	12 mm

Borstmaterial	INOX-tråd
Borsttjocklek	0,3 mm
Produktslag	Rundborste