

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Mässingtråd 0,15 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
80X22mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 571050 80X22  |
| GTIN         | 4017359162842 |
| Artikelklass | 57L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

**Användningsdata:**

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.

**För bearbetning av mässing, koppar, lättmetall etc.** För polering, finborstning etc.

**Teknisk beskrivning**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Borst-Ø D <sub>1</sub>    | 80 mm                   |
| Reducerings-Ø             | 8 mm                    |
| Borstlängd H <sub>1</sub> | 20 mm                   |
| maximalt varvtal:         | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Borstbredd                | 24 mm                   |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Håldiameter $d_1$ | 20 mm      |
| Produktslag       | Rundborste |