

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 90XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572100 90XM14
GTIN	4017359109236
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

**Användningsdata:**

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

**Teknisk beskrivning**

Borsttjocklek	0,5 mm
maximalt varvtal:	11500 min <sup>-1</sup>
säkerhetsstödning	nej
Borstlängd H <sub>1</sub>	22 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	90 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

