

**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 25
GTIN	4045197441577
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h1	12 mm
nyckellängd L	290 mm
nyckelvidd	25 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	16 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

