



## U-ringnyckel, nyckelvidd: 22 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613700 22
GTIN	4045197159595
Artikelklass	61A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

#### OBS!:

**AS-Drive** – en unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 260 mm

maximal käfthöjd h<sub>1</sub>: 10 mm

maximal ringhöjd h<sub>2,max</sub>: 15 mm

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	22 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	10 mm
nyckellängd L	260 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2,max</sub>	15 mm

Ringläge

15 grad