

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupad konisk borste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 100XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i för tid förhindras säkert.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,5 mm
antal flätor	18
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	100 mm
Borstlängd H ₁	20 mm

Borstbredd L ₁	12 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Konisk borste