

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Mässingtråd 0,15 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
120X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.

För bearbetning av mässing, koppar, lättmetall etc. För polering, finborstning etc.

Teknisk beskrivning

Reducerings-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Borst-Ø D ₁	120 mm
Borstlängd H ₁	33 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borstbredd	25 mm

Håldiameter d_1	30 mm
Produktslag	Rundborste