

**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 27
GTIN	4045197385239
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h1	13 mm
nyckelvidd	27 mm
nyckellängd L	310 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	18 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

