



U-ringnyckel, nyckelvidd: 13 mm



Beställningsdata

Ordernummer	613700 13
GTIN	4045197159502
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

OBS!:

AS-drive # den unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för luft- och rymdfarten. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-drive**-märkningen.

Fördelar:

- **Skruvarna greppas vid flankerna. # skonsamt mot skruvarna – Längre livslängd för skruvarna.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – säkert grepp och större kraftöverföring**

nyckellängd L: 160 mm

maximal käfthöjd h₁: 6,5 mm

maximal ringhöjd h_{2max}: 11 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	13 mm
maximal käfthöjd h ₁	6,5 mm
nyckellängd L	160 mm
Nyckelvidder	metrisk

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	11 mm
Ringläge	15 grad