


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Borst-Ø D1 ×  
borstbredd: 100X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

**Enkelradiga borstar** med vågigt borstmaterial.

**Användningsdata:**

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	8000 min <sup>-1</sup>
Borstlängd H <sub>1</sub>	21 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	20 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Borstbredd	12 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	12 mm

Slipmedel	med kiselkarbid (SiC)
Borstmaterial	mikroabrasiv, slipnylon
Slipmedlets beteckning	SiC
Borsttjocklek	0,6 mm
Produktslag	Rundborste