

**Ringnyckelsats, fosfaterad, Antal nycklar: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	613910 16
GTIN	4045197385314
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	16
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613900 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613900 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613900 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613900 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 30 mm	613900 30
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm	613900 27
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 32 mm	613900 32
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613900 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613900 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 34 mm	613900 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613900 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613900 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613900 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613900 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613900 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613900 16