



## U-ringnyckel, nyckelvidd: 15 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613700 15
GTIN	4045197159526
Artikelklass	61A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidda. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

#### OBS!:

**AS-drive** # den unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för luft- och rymdfarten. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-drive**-märkningen.

#### Fördelar:

- **Skruvarna greppas vid flankerna. # skonsamt mot skruvarna – Längre livslängd för skruvarna.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – säkert grepp och större kraftöverföring**

nyckellängd L: 170 mm

maximal käfthöjd h<sub>1</sub>: 7 mm

maximal ringhöjd h<sub>2max</sub>: 12 mm

### Teknisk beskrivning

nyckellängd L	170 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	7 mm
nyckelvidd	15 mm
Nyckelvidder	metrisk

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	12 mm
Ringläge	15 grad