

**FRIEDRICH****Sexkantshylsa 3/8 tum isolerad, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637656 14
GTIN	4007555300148
Artikelklass	66A

**Beskrivning****Utförande:**

Med plastisolering **upp till 1000 volt** enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

**Norm:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**OBS!:**

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637650 – 637656) kombineras med varandra.

**Teknisk beskrivning**

Längd	45 mm
nyckelvidd	14 mm
Ø utgångssidan	24 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

