

**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 21mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 21
GTIN	4045197385208
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	21 mm
nyckellängd L	250 mm
maximal käfthöjd h1	10 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	15 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

