



U-ringnyckelsats, Antal nycklar: 23



Beställningsdata

Ordernummer	613710 23
GTIN	4045197159700
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

leveransinnehåll:

1 av varje nyckelnr 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

OBS!:

AS-drive # den unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för luft- och rymdfarten. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-drive**-märkningen.

Fördelar:

- **Skruvarna greppas vid flankerna. # skonsamt mot skruvarna – Längre livslängd för skruvarna.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – säkert grepp och större kraftöverföring**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	23
---------------	----

Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel