

**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 41 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 41
GTIN	4045197441584
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	41 mm
nyckellängd L	442 mm
maximal käfthöjd h1	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	26 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

