

**Ring- och sexkantnyckel, förkromad, nyckelvidd: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613950 5
GTIN	4045197441621
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	4 mm
nyckellängd L	100 mm
nyckelvidd	5 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2max</sub>	6 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel