

**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 46mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 46
GTIN	4045197441591
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	492 mm
nyckelvidd	46 mm
maximal käfthöjd h1	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	28 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

