

FRIEDRICH**Sexkantshylsa 3/8 tum isolerad, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637656 19
GTIN	4007555300193
Artikelklass	66A

Beskrivning**Utförande:**

Med plastisolering **upp till 1000 volt** enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

OBS!:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637650 – 637656) kombineras med varandra.

Teknisk beskrivning

Längd	45 mm
nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	30,2 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

