

**Ringnyckelsats, fosfaterad, Antal nycklar: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	613910 9
GTIN	4045197385284
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	9
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

Verktygshållare i plast med låsbygel för antal nycklar 11	611700 11
Verktygshållare i plast med låsbygel för antal nycklar 9	611700 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613900 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613900 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613900 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613900 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613900 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613900 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613900 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613900 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613900 19