



Slätvalsverktyg G, cylinderskaft-Ø 25 mm, Ø D: 41 mm



Beställningsdata

Ordernummer	291556 41
GTIN	4060491000640
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner. Steglös inställning i μm (justeringsområde från $-0,05$ mm till $+0,1$ mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom **matningar** $0,05$ mm – $0,3$ mm **per rulle.**

Ytkvalitet $R_z < 1$ μm möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

- För mekanisk ytförädling.
- För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.
- Bearbetning i högergång.
- Upp till toleransklass IT8.
- För hål upp till $\varnothing 49$ mm.

OBS!:

Från $\varnothing 10$ mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

NominellØ D	41 mm
Inställningsområde	$-0,05 / +0,1$ mm
Skaftdiameter D_s	35 mm
antal rullar	8

Effektiv längd L_N	162 mm
Utkragningslängd L_A	163 mm
Skaffäste typ	cylinderskaft-Ø 25 mm
Produktslag	Slätvalsverktyg