

**FRIEDRICH****Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum isolerad, sexkant: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637654 5
GTIN	4007555307055
Artikelklass	66A

**Beskrivning****Utförande:**

Med plastisolering **upp till 1000 volt** enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

**Norm:**

**DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**OBS!:**

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637650 – 637656) kombineras med varandra.

**Teknisk beskrivning**

klinglängd oisolerad	9 mm
Längd	80 mm
sexkant	5 mm
fyrkantssfäste	3/8 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sexkantnyckel
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
med låsring	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

