



Trycklufts-smörjaggregat mobil, lämplig för behållarvolym: 50kg



Beställningsdata

Ordernummer	084000 50
GTIN	4024937412879
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Mobilt trycklufts-/smörjaggregat med vagn för ekonomisk och säker matning av långstidsfetter. Hög matningskapacitet tack vare ett utväxlingsförhållande på 1: 55, samt suganslutning och säkerhetssmörjslangar med stor diameter. Lämpar sig för oljor och fetter upp till konsistensklass 2, även bio-fetter (universalfetter).

leveransinnehåll:

Fettspruthuvud, dammkåpa i stål, högtryckssmörjpistol och 4 m slang.

OBS!:

Smörjaggregatet är självsmörjande och behöver ingen ytterligare oljekanna. Användning av en trycksänkare med vattenavskiljare rekommenderas.

Teknisk beskrivning

maximalt smörjtryck	400 bar
maximal pumpvolym	600 g/min
Inner-Ø behållare	360 - 405 mm
erforderligt lufttryck	3 - 10 bar

lämplig för behållarvolym	50 kg
Produktlag	Smörjapparat