



Slätvalsverktyg G, MK2, Ø D: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	291559 16
GTIN	4060491000831
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner.
Steglös inställning i μm (justeringsområde från $-0,05$ mm till $+0,1$ mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom **matningar** $0,05$ mm – $0,3$ mm **per rulle**.

Ytkvalitet $R_z < 1$ μm möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

- **För mekanisk ytförädling.**
- **För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.**
- **Bearbetning i högergång.**
- **Upp till toleransklass IT8.**
- **För hål upp till $\varnothing 49$ mm.**

OBS!:

Från $\varnothing 10$ mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	35 mm
antal rullar	5
Nominell $\varnothing D$	16 mm
Inställningsområde	$-0,05 / +0,1$ mm

Effektiv längd L_N	50 mm
Utkragningslängd L_A	128 mm
Skaffäste typ	MK2
Produktslag	Slätvalsverktyg