



Slätvalsverktyg G, MK2, Ø D: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	291559 25
GTIN	4060491000923
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner.
Steglös inställning i μm (justeringsområde från $-0,05$ mm till $+0,1$ mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom **matningar** $0,05$ mm – $0,3$ mm **per rulle**.

Ytkvalitet $R_z < 1$ μm möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

- För mekanisk ytförädling.
- För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.
- Bearbetning i högergång.
- Upp till toleransklass IT8.
- För hål upp till $\varnothing 49$ mm.

OBS!:

Från $\varnothing 10$ mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Inställningsområde	$-0,05 / +0,1$ mm
antal rullar	6
Skaftdiameter D_s	35 mm
Nominell $\varnothing D$	25 mm

Effektiv längd L_N	50 mm
Utkragningslängd L_A	128 mm
Skaffäste typ	MK2
Produktslag	Slätvalsverktyg