



Slätvalsverktyg G, MK2, Ø D: 28mm



Beställningsdata

Ordernummer	291559 28
GTIN	4060491000954
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner.
Steglös inställning i μm (justeringsområde från $-0,05$ mm till $+0,1$ mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom **matningar** $0,05$ mm – $0,3$ mm **per rulle**.

Ytkvalitet $R_z < 1$ μm möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

- **För mekanisk ytförädling.**
- **För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.**
- **Bearbetning i högergång.**
- **Upp till toleransklass IT8.**
- **För hål upp till \varnothing 49 mm.**

OBS!:

Från \varnothing 10 mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

antal rullar	6
Inställningsområde	$-0,05 / +0,1$ mm
Skaftdiameter D_s	35 mm
Nominell \varnothing D	28 mm

Effektiv längd L_N	50 mm
Utkragningslängd L_A	128 mm
Skaffäste typ	MK2
Produktslag	Slätvalsverktyg