

Preidinghaus

Hävstångsplåtsax med långa knivar, Modell: 4/300



Beställningsdata

Ordernummer	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Artikelklass	76L

Beskrivning

Utförande:

Stabil stomme av seghärdat stål. Svängande, spelfri knivsläde (minimala friktionsförluster) med knivar av specialverktogsstål, specialhårdade och slipade. Hävarm med fjädrande hållare som skydd mot olyckor. Samtliga vridtappar är justerbara och alla modeller har steglöst inställbar nedhållare.

Med hävarmstransmission. Kapar plåt och rundstål.

Lackering:

Rödbrun.

OBS!:

Lös överkniv nr 769938 och lös underkniv nr 769939, se reservdelslistan.

Lös överkniv nr 769938 och lös underkniv nr 769939, se reservdelslistan.

Teknisk beskrivning

skärlängd upptill	355 mm
vikt	30 kg
klippkapacitet plåttjocklek	till 4 mm
klippkapacitet rundstål Ø	till 13 mm

knivlängd nedtill	300 mm
Modell	4/300
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

kniv(underkniv) Passar till modell 4/300	769939 4/300
kniv(överkniv) Passar till modell 4/300	769938 4/300