



## JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614875 17
GTIN	4013288184740
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Ringsidan vinklad 15°, omkopplingsbar

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringhöjd $h_2$	10,5 mm
Käftbredd $b$	37 mm
Käfthöjd $h_1$	8,5 mm
ring-Ø $D$	33 mm
nyckellängd $L$	225 mm
tillverkarens beteckning	6001 Joker Switch
Ringläge	15 grad
Omtagsvinkel	4,5 grad

Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel