



JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 13mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614875 13 |
| GTIN | 4013288184702 |
| Artikelklass | 63F |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Ringsidan vinklad 15°, omkopplingsbar

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Nyckelvidder | metrisk |
| ring-Ø D | 26 mm |
| Käftbredd b | 27,3 mm |
| Käfthöjd h ₁ | 7 mm |
| nyckellängd L | 179 mm |
| nyckelvidd | 13 mm |
| Ringhöjd h ₂ | 8,5 mm |
| tillverkarens beteckning | 6001 Joker Switch |
| Ringläge | 15 grad |
| Omtagsvinkel | 4,5 grad |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Material | Krommolybdenstål |
| Yta | mattförokromad |
| Spärnyckel, omkopplingsbar | nej |
| Produktslag | Skruvnyckel |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|----------|
| Adapter för ringspärnyckel Typ 2 | 614850 2 |
|----------------------------------|----------|