



JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	614875 10
GTIN	4013288183903
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Ringsidan vinklad 15°, omkopplingsbar

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

ring-Ø D	18 mm
Ringhöjd h ₂	7 mm
nyckellängd L	144 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	10 mm
Käftbredd b	20,3 mm
Käfthöjd h ₁	5,5 mm
tillverkarens beteckning	6001 Joker Switch
Ringläge	15 grad
Omtagsvinkel	4,5 grad

Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärnyckel Typ 1	614850 1
----------------------------------	----------