

Mahr**Vinklad mäturshållare 90°, inspänningslängd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434919 25
GTIN	4059192016265
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Vinklad hållare för mätklockor med inspänningskaftdiameter 8 mm h6.

Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. **Mätspetsväg = 3 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive standardmätspets med HM-kula (Ø 3 mm).

Teknisk beskrivning

inspänningskaftets Ø	8 mm
Längd L ₂ hållare (utan inspänningskaft)	34,5 mm
Inspänningslängd L ₁	25 mm
Mätspetsväg	3 mm
anslutningsgänga	M2,5
Produktslag	Hållare

