



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 28 delar, Typ: S



### Beställningsdata

Ordernummer	637935 S
GTIN	4013288173881
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M12 och för insexskruvar med gänga M6 – M12.

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

#### Innehåll:

Med omställbart spärrhuvud nr 640395.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Sexkantbits 5/16 tum: 4 st nr 675440 storlek 5; 6; 8; 10

BITS 5/16 tum för Phillips: 2 st nr 675400 storlek 2; 3

BITS 5/16 tum för Torx®: 8 st nr 675470 storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 250 mm

förlängning Wobble: 1 st 50 mm

anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st fyrkantinsats 1/2 tum - bitsfäste 5/16 tum

spärrskaft (storlek S): 1 st. nr. 640395 med omställningsspak

spärrskaft (storlek P): 1 st nr 640390 med förskjutbar fyrkant

Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

## Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Antal delar	28
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-19 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	5-10 mm
tillverkarens beteckning	8100 SC 8
Fyrkant med Wobble-Fix	med svängningsvinkel
Längd	325 mm
Bredd	148 mm
höjd	73 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Bits för Phillips, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 2	675400 2
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX40	675470 TX40
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 8 mm	675440 8
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX45	675470 TX45
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX55	675470 TX55
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675440 6
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675440 3
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX50	675470 TX50
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX20	675470 TX20

Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX27	675470 TX27
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX25	675470 TX25
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675440 5
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX30	675470 TX30
Precisionsspärrskafv "Zyklop Metal", omställbart, 1/2 tum med utstötare	640395