

## Håltolk H7, Nominell Ø: 58mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 484000 58     |
| GTIN         | 2050001951595 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läppat. Håltolkar med toleransklass H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) t.ex. nr 484000 strl 82.**
- **Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.**
- **Håltolkar i mellanstorlekar samt alla Ø med numerisk tolerans, se nr 484025.**

### Teknisk beskrivning

|                |                |
|----------------|----------------|
| Toleransområde | H              |
| Norm           | DIN 7150-2     |
| Norm           | DIN 7164       |
| Kvalitet       | 7              |
| nominellt mått | 58 mm          |
| Tolktyp        | Gåtolk         |
| Tolktyp        | Kassationstolk |
| Kalibrering    | M2             |
| Produktslag    | Håltolk        |

---

## Tjänster

|   |           |
|---|-----------|
| KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm      | 028300 60 |
| DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm | 028340 60 |