

FRIEDRICH**Sexkantskruvdragarhylsa, 3/8 tum isolerad, sexkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637654 8
GTIN	4007555307086
Artikelklass	66A

Beskrivning**Utförande:**

Med plastisolering **upp till 1000 volt** enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

OBS!:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637650 – 637656) kombineras med varandra.

Teknisk beskrivning

sexkant	8 mm
klingslängd oisolerad	11 mm
Längd	80 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sexkantnyckel
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
med låsring	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

