

Inställningsring DIN 2250 C, Nominell Ø: 149mm



Beställningsdata

Ordernummer	484030 149
GTIN	2050001953254
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

OBS!:

Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	149 mm
Toleransområde	JS
Norm	DIN 2250 C
Hålets tillverkartolerans	JS4
Material	Tolkstål

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

Tjänster

DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200
KalibreringInställningsring Maximal Ø 500 mm	028400 500