

Inställningsring DIN 2250 C, Nominell Ø: 130mm



Beställningsdata

Ordernummer	484030 130
GTIN	2050001953063
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

OBS!:

Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.

Teknisk beskrivning

Toleransområde	JS
nominellt mått	130 mm
Norm	DIN 2250 C
Material	Tolkstål
Hålets tillverkartolerans	JS4

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

Tjänster

KalibreringInställningsring Maximal Ø 500 mm	028400 500
DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200