



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar



Beställningsdata

Ordernummer	637940
GTIN	4000896181407
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Med sexkanthylsnyckelinsatser och **TiN-belagda** skruvmejselinsatser. TiN-belagda klingor för hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med sexkantinsats och med gänga M6 – M22, insexkruvar med gänga M6 – M18, invändiga Torx®-skruvar med gänga M4 – M10.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 16 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

6" skruvmejselhylsor sexkant, TiN-belagd: 7 st nr 643233 storlek 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

skruvmejselhylsor för Torx® TiN-belagda: 6 st strl TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Förlängare: 1 st strl 123 mm

universalknut: 1 st

spärrskaft: 1 st

Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kants skruvmejsel
------------	---------------------

Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar	32
fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	5-14 mm
Längd	355 mm
Bredd	235 mm
höjd	65 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 12 mm	643233 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 8 mm	643233 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 7 mm	643233 7
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 14 mm	643233 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 10 mm	643233 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 6 mm	643233 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tumTiN-belagd sexkant 5 mm	643233 5