

**Inställningsring DIN 2250 C, Nominell Ø: 126mm****Beställningsdata**

Ordernummer	484030 126
GTIN	2050001953025
Artikelklass	48B

**Beskrivning****Utförande:**

**Inställningsringar** (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

**Användningsdata:**

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

**Norm:**

Nach **DIN 2250 C.**

**OBS!:**

**Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.**

**Teknisk beskrivning**

nominellt mått	126 mm
Toleransområde	JS
Norm	DIN 2250 C
Material	Tolkstål
Hålets tillverkartolerans	JS4

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

## Tjänster

DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm	028470 200
KalibreringInställningsring Maximal Ø 500 mm	028400 500