

## Inställningsring DIN 2250 C, Nominell Ø: 294mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 484030 294    |
| GTIN         | 2050001954688 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Inställningsringar** (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

#### Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### OBS!:

**Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.**

### Teknisk beskrivning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Toleransområde            | JS         |
| nominellt mått            | 294 mm     |
| Norm                      | DIN 2250 C |
| Hålets tillverkartolerans | JS4        |
| Material                  | Tolkstål   |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kvalitet    | 4                |
| Kalibrering | L7               |
| Produktslag | Inställningsring |

**Tjänster**

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringInställningsring Maximal Ø 500 mm | 028400 500 |
|--|------------|