

## Inställningsring DIN 2250 C, Nominell Ø: 257mm



### Beställningsdata

Ordernummer	484030 257
GTIN	2050001954305
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Inställningsringar** (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

#### Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### OBS!:

**Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.**

### Teknisk beskrivning

Toleransområde	JS
nominellt mått	257 mm
Norm	DIN 2250 C
Material	Tolkstål
Hålets tillverkartolerans	JS4

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

**Tjänster**

KalibreringInställningsring Maximal Ø 500 mm	028400 500
--	------------